

PRESSGAGE - ACESSÓRIOS

SELO SANITÁRIO TRI CLAMP

SELO TC



APLICAÇÕES

O **SELO SANITÁRIO TRI-CLAMP** é recomendado para processos que envolvem substâncias abrasivas, cristalizadas, densas, entre outras, onde o equipamento não possa ser conectado diretamente ao processo. Sua função é isolar o instrumento, protegendo o sensor de ataques químicos ou de sobreposição de materiais, alcançando, desta forma, maior durabilidade do equipamento.

A câmara interna do selo é preenchida com líquido que deve ser especificado de acordo com a necessidade do processo para que em caso de rompimento do diafragma, não implique em contaminação ou perigo para o ambiente ou aplicação.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Ø selo: 1", 1.½", 2" ou 2.½" (definir)
- Abraçadeira (opcional)
- Niple de solda (opcional)
- Anel de vedação (opcional)
- Construção do corpo: aço inoxidável 304 polido
- Construção da membrana: aço inoxidável 316L

Tabela 1: Faixas de pressão selo TC

Faixa limite de pressão (bar)
Manômetro: 0...100
Manovacuômetro: -1...30
Vacuômetro: -1...0

PRESSGAGE - ACESSÓRIOS

DESENHO TÉCNICO

Figura 1: Selo tri clamp TC

